

Ostrza do siekiery SIMPLEX • cienki kształt

3210.750



Opis produktu

Kute matrycowo i hartowane ostrze do siekiery rozłupującej SIMPLEX jest polerowane i szlifowane. Dzięki temu siekiera nie zakleszcza się w drewnie i zachowuje swoje właściwości rozłupywania. Smukły kształt czyni to ostrze siekiery idealnym do rozłupywania drewna iglastego. Waga 930 g sprawia, że siekiera rozłupująca jest bardziej ciężka, co przyczynia się do świetnego rozłupywania. Dzięki dołączonej tulejce z tworzywa sztucznego można zamocować wkładkę rozłupującą w obudowie SIMPLEX. To ostrze siekiery może być zamontowane tylko w korpusie z odlewu stalowego 3011.750! Przejście na tę wersję oznacza oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- Ostrze do siekiery rozłupującej SIMPLEX.
- Kute matrycowo ostrze siekiery o cienkim kształcie.
- Idealne do rozłupywania drewna iglastego.
- Szlifowane i polerowane.
- Szlifowane sferycznie, dzięki czemu nie zakleszcza się w drewnie.
- Waga 930g zapewnia dużą masę i dobre działanie rozłupujące siekiery.
- Tuleja z tworzywa sztucznego do zamocowania w korpusie SIMPLEX
- Możliwość wymiany, co prowadzi do znacznej oszczędności kosztów i zasobów.
- Może być montowana tylko w obudowie z odlewu stalowego 3011.750!

Materiał

Końcówka

- Wysokiej jakości stal węglowa, kuta matrycowo i hartowana
- W komplecie osłona plastikowa.

Montaż

Ostrze siekiery 3210.750 można montować tylko do obudowy wykonanej z odlewu żeliwa 3011.750!

Więcej informacji

Uwagi

Opatentowany system mocowania

Informacje do zamówienia

Ø		Wymiary Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
50	100	130 x 100 x 32,5	930	4030618300823	EAB052c002	21-04-19-90	3210.750

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.