

SIMPLEX-wysokiej jakości uchwyt • Do młotków SIMPLEX z obudową żeliwną lub aluminiową

3244.040



Opis produktu

Drewniane trzonki SIMPLEX serii 3244 łączą się z młotkami SIMPLEX w rozmiarach od 30mm do 80mm, z odlewaną stalową lub aluminiową obudową.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Cechy produktu:

- Wysokiej jakości uchwyt drewniany do młotków SIMPLEX z obudową z odlewu stalowego lub aluminiowego i wielkościami od 30mm do 80mm.
- Tłumiące wibracje.
- Ergonomiczny kształt.
- Podwójna warstwa lakieru w części chwytnej (odporna na zabrudzenia).
- Długie włókna, bardzo wytrzymałe.
- Bezpieczeństwo (nie rozpadnie się na dwie części).
- Możliwość doposażenia, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- D80mm dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3244.082).

Materiał

Uchwyt

- Drewno

Więcej informacji

Inne produkty

- SIMPLEX-obudowa żeliwna
- SIMPLEX-Odlew Aluminiowy

Informacje do zamówienia

Ø		Wymiary		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
40	275	275 x 29 x 29	100	4030618301462	EAC428c022	21-04-91-06	3244.040

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.