

Młotki SIMPLEX • TPE-średni; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego 3703.030



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3703 wyposażona jest po obu stronach w końcówkę ze średnio twardego elastomeru.

Ta szara, średnio twarda końcówka (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką z gumy kompozytowej (seria 3202). Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest niezwykle wytrzymały i trwały, zapewnia wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, bez marszczenia).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co daje duże oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø80mm.

Przykłady zastosowań

Do delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, praca z kamieniem naturalnym, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż mebli, układanie kafelków, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, montaż okien i drzwi prace stolarskie

Materiał

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

Wkładki

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø	—	—	Wymiary		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		450	4030618303411	AAA905c002	21-04-09-16	3703.030

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.