

## SIMPLEX trzonek z włókna szklanego • z gumowym uchwytem, do młotków SIMPLEX ze wzmocnioną odlewaną obudową żeliwną 3844.030



### Opis produktu

Rękojeści SIMPLEX z włókna szklanego serii 3844 łączą się z młotkami SIMPLEX z czarną, wzmocnioną obudową ze staliwa w rozmiarach od 30mm do 80mm. Te wyjątkowo wytrzymałe i trwałe rękojeści są bardzo odporne na złamania. Tłumią drgania, są ergonomicznie ukształtowane i posiadają antypoślizgową rękojeść. Posiadają również gładką powierzchnię i są nieorganiczne (niewrażliwe na wilgoć). Dostępny również jako trzonek do młota ślusarskiego o długości 700mm (do obudowy 80 mm).

Cechy produktu:

- Rękojeści z włókna szklanego do młotków SIMPLEX ze wzmocnioną obudową z odlewu stalowego i wielkościami od 30mm do 80mm
- Wyjątkowo stabilne i trwałe
- Wyjątkowo odporne na złamania
- Tłumienie drgań
- Ergonomiczny kształt z antypoślizgowym uchwytem
- Gładka powierzchnia
- Nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć)
- Dostępny również w długości 700mm jako trzonek do młotów ślusarskich.

### Materiał

#### Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

### Montaż

Trzonek z włókna szklanego używać tylko w połączeniu z obudową wzmocnioną

### Więcej informacji

#### Inne produkty

- SIMPLEX wzmocniona obudowa żeliwna

### Informacje do zamówienia

Ø		Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
30	260	260 x 27 x 27		130	4030618301523	EAC428c022	21-04-91-06	3844.030

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.