

## Szczęki schodkowe • do uchwytów śrubowych

EH 1702.



### Opis produktu

- Powierzchnia górna i powierzchnia boczna z gwintem umożliwiającą montaż szczęk równoległych
- Szlifowane powierzchnie mocowania
- Możliwość montażu dodatkowych szczęk wymiennych (1701.250 - 1701.280)
- Możliwy montaż uchwytów śrubowych
- Pierwsza i druga operacja zaciskania bez konieczności regulacji
- Możliwy montaż z systemem mocującym (1701.190 - 1701.200)


### Uwaga:

Te szczęki są sztywne dlatego pasują tylko do prostokątnych elementów obrabianych (cięte pilarką) - równoległość mniejsza lub równa 0.5 mm ( $// \leq 0.5$ ) i cylindryczne elementy obrabiane - kulistość mniejsza lub równa 0.5 ( $O \leq 0.5$ ).


### Materiał

- Stal utwardzana

### Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Szerokość szczęki [mm]	Wymiary								Nr art.	
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
<b>Szczęka stała – rysunek 1</b>										
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3 kg	1702.400
<b>Szczęka ruchoma – rysunek 2</b>										
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800 g	1702.500

### Przykład aplikacji



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Szerokość zacisku s <sub>1</sub>	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Szerokość zacisku s <sub>2</sub>	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Szerokość zacisku s <sub>2</sub> Części okrągłe	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
Szerokość zacisku s <sub>3</sub>	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Szerokość zacisku s <sub>4</sub>	107 - 214	160 - 332	160 - 464

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.