

## Sworznie podporowe • częściowo wg DIN 6321 (dawna norma)

EH 22630.



### Opis produktu

Sworznie podporowe zgodnie z DIN 6321 (dawny standard) mogą być stosowane jako podpory dla elementu obrabianego, a także jako ograniczniki i stopki. Powierzchnia nośna nie ma środka.

### Materiał


- Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana

### Więcej informacji

#### Inne produkty

- Sworznie podporowe, DIN 6321

### Rysunek




### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	Wymiary				l	Otwór ustalający D <sub>1</sub> H7	[g]	Nr art.
	h h9	d <sub>2</sub> n6	[mm]					
<b>DIN 6321, dawna norma</b>								
6	5,0	4	6,0	4	1,8	22630.0001		
10	8,0	6	8,0	6	6,2	22630.0002		
16	5,0	8	10,0	8	11,0	22630.0003		
16	13,0	8	10,0	8	24,0	22630.0004		
25	8,0	12	14,0	12	41,0	22630.0005		
25	20,0	12	14,0	12	88,0	22630.0006		
40	13,0	20	20,0	20	171,0	22630.0007		
40	32,0	20	20,0	20	358,0	22630.0008		
<b>rozmiary pośrednie</b>								
6	2,5	4	6,5	4	1,2	22630.0110		
6	4,5	4	8,5	4	1,9	22630.0112		
8	4,0	5	8,0	5	3,1	22630.0116		
8	7,0	5	8,0	5	4,2	22630.0118		
10	4,5	6	8,5	6	4,4	22630.0120		
12	6,0	6	10,0	6	7,6	22630.0124		
12	10,0	6	10,0	6	11,0	22630.0126		
20	6,0	10	12,0	10	21,0	22630.0130		
20	12,0	10	12,0	10	36,0	22630.0132		
25	30,0	12	14,0	12	124,0	22630.0135		

d <sub>1</sub>	Wymiary			l	Otwór ustalający D <sub>1</sub> H7 [mm]	[g]	Nr art.
	h h9 [mm]	d <sub>2</sub> n6					
30	25,0	16		20,0	16	164,0	<a href="#">22630.0137</a>
30	40,0	16		20,0	16	248,0	<a href="#">22630.0140</a>
30	50,0	16		20,0	16	305,0	<a href="#">22630.0144</a>
30	65,0	16		20,0	16	385,0	<a href="#">22630.0148</a>
30	80,0	20		20,0	20	485,0	<a href="#">22630.0152</a>
30	100,0	20		20,0	20	594,0	<a href="#">22630.0156</a>

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.