

Podstawki wahliwe • z kulka z metalu twardego, żłobkowane EH 22730.



Opis produktu

Szczególnie przydatne dla części odlewanych (twarda powłoka odlewu). Jako podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach naprężających.

Material

Kulka

- Stop twardy, żłobkowany, niklowany

Korpus


- Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
- Stal nierdzewna 1.4057, hartowana

Więcej informacji

Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekreśleniem. Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	d ₃	Wymiary		średnica kulki	SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]	Moment dociągający maks. [Nm]	g	Nr art.
			l ₁ ± 0,2	l ₂ - 0,5						
[mm]										
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22730.0362
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0363
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0378
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0379
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	22730.0380
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22730.0381
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0382
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	22730.0383
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22730.0390
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0392
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0394
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0396
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	22730.0398
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22730.0399
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0400
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	22730.0401

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.