

Tuleje • do sworzni mocujących EH 23111.



Opis produktu

Te tuleje do sworzni mocujących są dostępne w wersji pływającej oraz centrycznej. Należy zapoznać się z instrukcją montażu.

Material

- Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana


Montaż

Dwie tuleje centrujące i dwie pływające zamontowane w płycie gwarantują optymalną powtarzalność podczas montażu.

Charakterystyka

Tuleje ruchome posiadają charakterystyczny rowek.

Rysunek




Rysunek 1

Rysunek 2

Informacje do zamówienia

d ₁	Wymiary		d ₂ n6	Otwór ustalający		[g]	Nr art.
	[mm]			X ±0,05	D ₂ H7		
		l -0,25 -0,5					
centryczny – rysunek 1, Stal hartowana							
16,0F6		20	25	20	25	44	23111.0702
16,0F6		25	25	25	25	56	23111.0704
20,0F6		20	35	20	35	110	23111.0706
20,0F6		25	35	25	35	120	23111.0708
25,0F6		20	35	20	35	73	23111.0710
25,0F6		25	35	25	35	92	23111.0712
30,0F6		20	45	20	45	136	23111.0714
30,0F6		25	45	25	45	171	23111.0716

d ₁	Wymiary		d ₂ n6	Otwór ustalający			Nr art.
	[mm]			X ±0,05	D ₂ H7		
ruchomy – rysunek 2, Stal hartowana							
16,8+0,2	20		25	20	25	41	23111.0732
16,8+0,2	25		25	25	25	51	23111.0734
20,8+0,2	20		35	20	35	95	23111.0736
20,8+0,2	25		35	25	35	120	23111.0738
25,8+0,2	20		35	20	35	66	23111.0740
25,8+0,2	25		35	25	35	84	23111.0742
30,8+0,2	20		45	20	45	129	23111.0744
30,8+0,2	25		45	25	45	161	23111.0746
centryczny – rysunek 1, Stal nierdzewna							
16,0F6	20		25	20	25	44	23111.0802
16,0F6	25		25	25	25	56	23111.0804
20,0F6	20		35	20	35	110	23111.0806
20,0F6	25		35	25	35	120	23111.0808
25,0F6	20		35	20	35	73	23111.0810
25,0F6	25		35	25	35	92	23111.0812
30,0F6	20		45	20	45	136	23111.0814
30,0F6	25		45	25	45	171	23111.0816
ruchomy – rysunek 2, Stal nierdzewna							
16,8+0,2	20		25	20	25	41	23111.0832
16,8+0,2	25		25	25	25	51	23111.0834
20,8+0,2	20		35	20	35	95	23111.0836
20,8+0,2	25		35	25	35	120	23111.0838
25,8+0,2	20		35	20	35	66	23111.0840
25,8+0,2	25		35	25	35	84	23111.0842
30,8+0,2	20		45	20	45	129	23111.0844
30,8+0,2	25		45	25	45	161	23111.0846

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.