

Kamienie zabierakowe • DIN 2079

EH 23100.




Opis produktu

Te kamienie zabierakowe są wyprodukowane zgodnie z normą DIN 2079.


Materiał

- Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, czerniona, szlifowana


Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2




Rysunek 3

Informacje do zamówienia

Nr końcówki wrzeciona	k	b ₂ h5	d ₇	Wymiary				Dla śrub ISO 4762	[g]	Nr art.
				d ₈	g	h	l ₅ ±0,1			
[mm]										
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A – rysunek 1										
30	16,5	15,9	6,4	10,4	6,2	16,0	–	M 6 x 16	26	23100.0030
40	19,5	15,9	6,4	10,4	6,2	16,0	–	M 6 x 16	32	23100.0040
45	19,5	19,0	8,4	13,5	8,3	19,0	–	M 8 x 20	40	23100.0045
50 – 55	26,5	25,4	13,0	19,0	12,3	25,0	–	M12 x 25	88	23100.0050
60	45,5	25,4	13,0	19,0	12,3	25,0	–	M12 x 25	181	23100.0060
dla końcówek wrzeciona nr 60, kształt B – rysunek 2										
60	45,5	25,4	13,0	19,0	12,3	25,0	–	M12 x 25	140	23100.0160
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 50, kształt C – rysunek 3										
30	13,5	15,9	6,4	10,4	6,2	24,5	5,5	M 6 x 25	32	23100.0230
40	16,5	15,9	6,4	10,4	6,2	24,5	7,0	M 6 x 25	40	23100.0240
45	17,5	19,0	8,4	13,5	10,0	26,0	7,5	M 8 x 25	48	23100.0245
50	24,0	25,4	13,0	19,0	12,3	29,0	11,0	M12 x 30	90	23100.0250

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.