


Zapięcia • z przylgą poziomą EH 23330.



Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Materiał

Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
- Stal nierdzewna

Nit

- Stal nierdzewna


Uchwyt

- tworzywo sztuczne

Zaczep

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
- Stal nierdzewna



Rysunek




Informacje do zamówienia

Rozmiar nominalny	Wymiary																		Siła trzyman		Temperatura		Nr art.				
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₁	l ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	min.		maks.	min.	maks.	
	[mm]																		[kN]	[°C]	[g]						
Stal																											
3	5,2	4	38,0	19,5 – 23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	143	23330.3003		
4	6,5	6	48,0	24,5 – 32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	365	23330.3004		
5	8,5	8	64,3	35,0 – 46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	821	23330.3005		
Stal nierdzewna																											
3	5,2	4	38,0	19,5 – 23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	144	23330.3103		
4	6,5	6	48,0	24,5 – 32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	365	23330.3104		
5	8,5	8	64,3	35,0 – 46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	821	23330.3105		

Akcesoria

	Rozmiar nominalny	l ₉	b ₃	d ₁	l ₄	Temperatura	Nr art.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Zaczepek (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal							
	3	26	18	5,2	11	15	23330.9023
	4	39	23	6,5	14	42	23330.9024
	5	56	30	8,5	19	108	23330.9025
Zaczepek (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal nierdzewna							
 No Photo available	3	26	18	5,2	11	15	23330.9523
	4	39	23	6,5	14	42	23330.9524
	5	56	30	8,5	19	108	23330.9525

Przykład aplikacji



Zgodność

Dla szczegółowych informacji dot. zgodności należy wybrać pożądany numer towaru.