

## SIMPLEX-Odlew Alumiowy EH 3122.



### Opis produktu

Niewielki ciężar aluminiowej obudowy SIMPLEX (seria 3122) umożliwia precyzyjną pracę na delikatnych przedmiotach i materiałach. Użytkownik sam reguluje siłę uderzenia. Kolejną zaletą jest to, że lekki młotek można łatwo przenosić w szlufce na pasek. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i oferuje doskonałą odporność na złamania - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Obudowa posiada zintegrowaną osłonę uchwytu, chroniącą uchwyt w przypadku błędnych uderzeń i jest dostępna dla młotków SIMPLEX o rozmiarach od 30 mm do 60 mm. W obudowie aluminiowej nie wolno montować końcówek z miedzi lub miękkiego metalu!

Dzięki swojej lekkości możesz precyzyjnie uderzać. Młotki z tą obudową polecane są do prac bardzo precyzyjnych wrażliwych elementów.

Cechy produktu:

- Obudowa aluminiowa SIMPLEX
- Niewielki ciężar do precyzyjnej pracy na delikatnych przedmiotach i materiałach.
- Użytkownik sam określa siłę uderzenia
- Lekki młotek jest łatwy do przenoszenia w szlufce na pasek
- Ze zintegrowaną osłoną rękojeści
- Doskonała odporność na złamania
- Brak odprysków
- Tłumiący wibracje
- Z odporną na zużycie powłoką proszkową
- Bardzo trwała
- Dostępne dla młotków SIMPLEX o średnicach od 30mm do 60mm
- W obudowie aluminiowej nie wolno montować końcówek z miedzi lub miękkiego metalu!

### Materiał

#### Obudowa

- Aluminium Al

### Montaż

Końcówki wykonane z metali miękkich nie wolno montować do obudów wykonanych z aluminium.

### Więcej informacji

#### Uwagi

Kompletny ze śrubą i nakrętką

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	📏 [g]	GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
30	52,0 x 32 x 61	90	4030618301363	EAB585c005	21-04-92-30	3122.030
40	74,0 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	3122.040
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	3122.050
60	108,4 x 74 x 64	395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	3122.060

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.