

Końcówka SIMPLEX, 50:40 • Elastomer TPE-miękki, niebieski EH 3201.



Opis produktu

Końcówka SIMPLEX z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest termoplastycznym elastomerem i najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX o twardości ok. 65 w skali Shore'a A. Dzięki silnej amortyzacji uderzeń ta niebieska końcówka jest idealnym wyborem do prac wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów. Ta specjalna wersja ma główkę o średnicy 50 mm, ale jest wbudowana w obudowę 40 mm. Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapewniają maksymalną ochronę podczas delikatnej obróbki detali o wrażliwych powierzchniach bez ryzyka zarysowania obudowy.

Cechy produktu:

- Końcówka SIMPLEX z miękkiego elastomeru
- Niebieska
- Mięka
- Nie pozostawia śladów
- Mocna amortyzacja uderzeń
- Idealnie nadaje się do prac wymagających lekkiego dotyku.
- Średnica główki 50 mm do montażu w obudowie 40 mm.
- Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapobiegają zarysowaniom obudowy

Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie lekkich w obróbce, Modelowanie, montaż mebli, okleina drzwiowa.

Materiał

Końcówka

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
						3201.051
50	55 x 55 x 55	80	4030618304043	AAA905c002	21-04-91-06	3201.051

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.