

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Plastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3006.



Opis produktu

SIMPLEX serii 3006 wyposażony jest z obu stron w końcówki z tworzywa sztucznego. Ta czerwona końcówka (seria 3206) jest twarda, a także odporna na oleje i smary. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie. Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy. Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX dwoma końcówkami z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary).
- Obudowa z żeliwa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 mm do Ø60 mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów

Materiał

Uchwyt

- Drewno

Wkładki

- Plastik, czerwony
- twardy
- Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
30	90	295	295 x 90 x 30	345	4030618300137	AAA905c002	21-04-09-16	3006.030
40	115	325	325 x 110 x 40	635	4030618300144	AAA905c002	21-04-09-16	3006.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1120	4030618300151	AAA905c002	21-04-09-16	3006.050
60	150	405	405 x 145 x 60	1520	4030618300168	AAA905c002	21-04-09-16	3006.060

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.