

Obudowa do siekiery SIMPLEX

EH 3011.



Opis produktu

Ta obudowa z odlewu stalowego została opracowana specjalnie dla siekier rozłupujących SIMPLEX. Posiada ona zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, chroniącą uchwyt w przypadku błędnych uderzeń. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i oferuje doskonałą odporność na złamanie - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Waga 990 g sprawia, że siekiery rozłupujące są idealnie wyważone co przyczynia się do doskonałego rozłupywania. W tej obudowie mogą być montowane tylko części zamienne do siekier rozłupujących SIMPLEX!

Przejsicie na tę wersję oznacza oszczędność pieniędzy i środków.

Cechy produktu:

- Obudowa z odlewu stalowego do siekier rozłupujących SIMPLEX.
 - Z wbudowaną tuleją ochronną uchwytu.
 - Doskonała odporność na złamanie.
 - Bez odprysków.
 - Tłumiąca drgania.
 - Z odporną na zużycie powłoką proszkową.
 - Bardzo trwałe.
 - Waga 990 g zapewnia idealne wyważenie i dobre działanie rozłupujące siekiery.
 - Możliwość wymiany, co prowadzi do znacznej oszczędności kosztów i zasobów.
 - W tej obudowie mogą być montowane tylko części zamienne do osi rozłupujących SIMPLEX!
- Pochłanianie drgania, wibracje, wysoka odporność na pęknięcie, zintegrowana tuleja wewnętrzna, wydłużona żywotność, lakierowanie proszkowe.

Materiał

Obudowa

- Żeliwo

Montaż

Do obudowy stalowej 3011.750 można tylko montować wkłady wymienne siekiery rozłupującej Simplex!

Więcej informacji

Uwagi

Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
						3011.750
50	81 x 54 x 122	990	4030618300816	EAB052c002	21-04-92-30	3011.750

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.