

Pobijak
EH 3688.

Opis produktu

Blok o wymiarach 200mm x 140mm x 40mm i wadze 1.065g wykonany jest z odpornego na zużycie, wytrzymałego i średnio twardego specjalnego tworzywa sztucznego. Bloczek służy do rozprowadzania punktowej siły uderzenia wywieranej przez młotek na gładkiej powierzchni oraz do wyrównywania różnic wysokości. Kostka umożliwi również tworzenie łagodnych przejść pomiędzy płytami chodnikowymi lub krawężnikami trawników i krawężników (zapobieganie niebezpieczeństwu potknięcia się). Kolejną zaletą jest zagęszczanie podłoża, co zapobiega jego późniejszemu zapadaniu się. Wreszcie, kostka doskonale chroni kamienie i płyty przed uszkodzeniami. Kostka służy również jako stabilna podpora przy innych czynnościach, np. przy pracach tapicerskich.

Cechy produktu:

- Wykonana z odpornego na ścieranie, trwałego i średnio twardego specjalnego tworzywa sztucznego.
- Pozwala na rozłożenie punktowej siły uderzenia na powierzchni oraz wyrównanie różnic wysokości w celu stworzenia płynnych przejść.
- Stabilna i wygodna podpora.
- Wymiary: 200mm x 140mm x 40mm.
- Waga: 1,065g.

Przykłady zastosowań

Budowa dróg/chodników/trawników

Materiał

- Specjalny plastik
- odporny na ścieranie
- odporny

Więcej informacji

Uwagi

10 sztuk w opakowaniu (zamówienia na sztuki)

Informacje do zamówienia

Wymiary		[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
Długość x Szerokość x Wysokość						
[mm]						
200 x 140 x 40	200 x 140 x 40	1065	4030618308010	EAC607c020	21-04-45-90	3688.001

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.