

## Młotki SIMPLEX, 50:40 • TPE-miękki; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3101.



### Opis produktu

Ten młotek SIMPLEX posiada specjalne końcówki 50mm, które są wbudowane w obudowę 40mm. Ponadwymiarowe powierzchnie stykowe zapewniają maksymalną ochronę podczas delikatnej obróbki detali o wrażliwych powierzchniach. Seria 3101 jest wyposażona po obu stronach w miękką końcówkę z elastomeru (seria 3201).

Jest to najbardziej miękka końcówka z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka bardzo delikatnych materiałów staje się dziecinnie prosta. Ten młotek jest narzędziem o minimalnej wadze, łatwym do przenoszenia.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Różne średnice pozwalają na dopasowanie do potrzeb i zapewniają maksymalne wykorzystanie oraz zabezpieczają przed uszkodzeniami obrabiany materiał.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, bez marszczenia, silna amortyzacja uderzeń).
- Ponadwymiarowe powierzchnie stykowe 50 mm są wbudowane w obudowę 40 mm: maksymalna ochrona podczas pracy na delikatnych powierzchniach.
- Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe zastosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealne do pracy na materiałach bardzo delikatnych).
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

### Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie i ustawianie lekkich i delikatnych elementów, modelowanie, montaż mebli, fornirowanie i oklejanie, prace z delikatnymi materiałami, tapicerzy / rymarze, ostukiwanie mebli tapicerowanych, zwalnianie klamr

### Materiał

#### Uchwyt

- Drewno

#### Wkładki

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

#### Obudowa

- Aluminium Al

### Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art. <sup>1)</sup>
			Długość x Szerokość x Wysokość	[mm]					
50	120	330	330 x 110 x 50		430	4030618305170	AAA905c002	21-04-09-16	3101.051

<sup>1)</sup> Młotek został wyposażony w zestaw specjalnych końcówek 50 z jednej strony oraz 40 z drugiej.

Przykład aplikacji





## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.