

## Pudełko Promocyjne Joiner • SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP EH 3117.



### Opis produktu

Moduł promocyjny Stolarz zawiera młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX 50:40 TPE-soft / Superplastik z aluminiowym korpusem i dwa ściski BESSEY GEARKLAMP GK15.

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX 50:40 (art. 3117.051) ze swoimi nadwymiarowymi powierzchniami uderzania jest idealny do prac stolarskich. Dzięki swoim dużym wymiarom, wkładki zapobiegają bowiem uderzeniu bardzo lekkim aluminiowym korpusem w obrabiany przedmiot, zapobiegając w ten sposób niepożądanym uszkodzeniom.

SIMPLEX 50:40 w połączeniu Superplastik z wkładką TPE-soft to dwa młotki w jednym dzięki sprawdzonej zasadzie SIMPLEX.

Dzięki niebieskiej, bardzo miękkiej wkładce TPE-soft, połączenia drewna można wykonywać w sposób delikatny dla materiału. Ponadto wkładki TPE nie pozostawiają niepożądanych obtarć farby na obrabianym przedmiocie, w przeciwieństwie do niektórych innych młotków z miękkim bijakiem.

Natomiast twardsza, bardzo wytrzymała wkładka Superplastik zapewnia znacznie większą siłę uderzenia i umożliwia użytkownikowi łatwe wbijanie np. okuć i kołków.

Ścisk z przekładnią GEARKLAMP GK 15 (art. GK15) umożliwia mocowanie nawet w bardzo ciasnych miejscach, ponieważ śruba może być odłączana od uchwytu i umieszczana wokół szyny. Stamtąd siła mocująca jest przenoszona przy każdym obrocie na śrubę przez mechanizm ukryty w ramieniu przesuwym. W porównaniu do klasycznych ścisków śrubowych lub jednoręcznych ścisków śrubowych, ścisk z przekładnią ma zdecydowanie bardziej kompaktową konstrukcję.


Cechy produktu:

- Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX jako połączenie robocze TPE-soft (niebieskie, miękkie, nieścieralne) / Superplastik (białe, średnia twardość, bardzo odporne).
- Nadwymiarowe powierzchnie uderzania D50mm w korpusie D40mm zapewniają maksymalną ochronę podczas uderzania w delikatne powierzchnie.
- Wyjątkowo lekki aluminiowy korpus sprawia, że młotek z miękkim bijakiem jest niezwykle poręczny i pozwala użytkownikowi kontrolować siłę uderzenia (idealny do materiałów podatnych na pęknięcie).
- Zasada SIMPLEX: Wszystkie elementy nadają się do wymiany / doposażenia, a więc są ekonomiczne i przyczyniają się do ochrony zasobów.
- Dodatkowo dwa ściski GEARKLAMP GK15 firmy BESSEY:
  - Bez przeszkadzających elementów narzędzia w obszarze roboczym.
  - Gwarantowana ergonomiczna obsługa w każdej sytuacji zamocowania.
  - Wyjątkowa uniwersalność i możliwość używania w bardzo ciasnych miejscach.
  - 2-składnikowa rękojeść z tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczną obsługę.
  - Przycisk do szybkiego przesuwania zapewniający szybkie przestawianie ramienia przesuwego.
  - Obrotowa płyta dociskowa do idealnego dopasowania do obrabianego przedmiotu.
  - Plastikowa obudowa ramienia przesuwego chroni mechanizm napędowy przed pyłem i wiórami.


### Przykłady zastosowań

Prace stolarskie, produkcja drzwi, pozycjonowanie lekkich / delikatnych elementów obrabianych, modelowanie, montaż mebli, okleiny drzwiowe, prace w środowiskach wrażliwych

### Informacje do zamówienia

Wymiary Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	 [g]	GTIN	Nr art.
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

Przykład aplikacji









## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.