

SIMPLEX high-quality, extra short wooden handle • for SIMPLEX soft-face mallets with cast iron housing EH 3244.



Opis produktu

Niezwykle krótki drewniany trzonek SIMPLEX serii 3244 jest wykorzystywany z obudową z żeliwa ciągliwego SIMPLEX D 80 mm. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Cechy produktu:

Wysokiej jakości drewniany trzonek SIMPLEX do obudowy z żeliwa ciągliwego rozmiaru D80 mm.

Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.

Tłumiące wibracje.

Ergonomiczny kształt.

Podwójna warstwa lakieru w części chwytnej (odporna na zabrudzenia).

Długie włókna, bardzo wytrzymałe.

Bezpieczeństwo (nie rozpadnie się na dwie części).

Możliwość doposażenia, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Materiał

Uchwyt

- Drewno

Więcej informacji

Inne produkty

- SIMPLEX-obudowa żeliwna

Informacje do zamówienia

Ø	← →	Wymiary	wersja uchwytu	📦	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
60	207	207 x 31,0 x 35	extra krótki	125	4030618314301	EAC428c022	21-04-91-06	3244.062
80	230	232 x 38,5 x 32	extra krótki	150	4030618312833	EAC428c022	21-04-91-06	3244.082

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.