

Wieszak magnetyczny

EH 3688.



Opis produktu

Magnetyczny uchwyt firmy Halder jest używany jako wielofunkcyjny i wszechstronny uchwyt do pistoletów do przedmuchiwania, kabli, rur, odzieży, taśmy barierowej i wielu innych. Uchwyt umożliwia łatwe mocowanie / wieszanie przedmiotów bez konieczności przykręcania uchwytu na miejscu.

Wykonany z tworzywa sztucznego, solidny uchwyt posiada ogromną siłę trzymania dzięki 6 magnesom neodymowym umieszczonym w magnesie doniczkowym (65mm). Gumowa powierzchnia styku jest odporna na olej i zapobiega zadrapaniom na powierzchni trzymającej. Specjalny kształt umożliwia podwójne zastosowanie (np. dla pistoletu do sprężonego powietrza i węża) i zapobiega przypadkowemu zsunięciu się zawieszonych przedmiotów. Zapewnia to bezpieczeństwo w miejscu pracy i eliminuje ryzyko potknięcia się.

Uchwyty magnetyczne są pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe, które służy również jako opakowanie ochronne produktu, zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Produkt jest dostępny w kolorze niebieskim i czarnym.

Cechy produktu:

- Mocowanie do wielofunkcyjnego użytku bez konieczności przykręcania uchwytu na miejsce.
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Ogromna siła trzymania dzięki sześciu magnesom neodymowym (65mm).
- Gumowa powierzchnia styku jest odporna na działanie oleju i zapobiega zarysowaniom powierzchni trzymającej.
- Specjalny kształt pozwala na podwójne zastosowanie.
- Atrakcyjne opakowanie handlowe z informacjami na temat bezpieczeństwa i instrukcją obsługi.
- Dostępne w kolorze niebieskim i czarnym.

Przykłady zastosowań

Można łatwo mocować/zawieszać pistolety przedmuchowe, kable, ubrania, taśmy odgradzające i inne przybory!

Materiał

Magnes

- Trwały magnes

Korpus

- tworzywo sztuczne


Więcej informacji

Uwagi

Specjalne wersje etykiet na front wieszaka na zapytanie.

10 sztuk w opakowaniu (zamówienia na sztuki)

Informacje do zamówienia

Wymiary		Kolor	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
d	l						
	[mm]						
75	100	niebieski	250	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	3688.002
75	100	czarny	250	4030618309901	EAB489h002	21-02-08-13	3688.003

Przykład aplikacji











Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.