

Młotki SIMPLEX • Miedź; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego EH 3704.



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3704 wyposażona jest po obu stronach w końcówki z miedzi. Jako najtwardsza w programie SIMPLEX, końcówka ta (seria 3804) wytwarza ekstremalnie wysokie siły uderności, ale w porównaniu z młotkiem stalowym jest łagodniejsza. Zastępuje ona konwencjonalny młotek miedziany.

Obudowa z czarnego, wzmocnionego odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia. Niezwykle wytrzymały i trwały trzonek z włókna szklanego zapewnia wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicach 30mm i 40mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami miedzianymi (twardymi)
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia przez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach Ø30mm i Ø40mm.
- Zastępuje klasyczne młotki miedziane.

Przykłady zastosowań

Do mocnego uderzania, prostowanie, budowa instalacji przemysłowych, prace blacharskie, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Material

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

Wkładki

- miedź z tulejką plastikową
- twardy

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Montaż

Końcówki z miedzi należy montować tylko i wyłącznie do obudowy wzmocnionej!

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
30	90	300	300 x 90 x 34		690	4030618300786	AAA905c002	21-04-09-16	3704.030
40	115	325	325 x 115 x 40		1410	4030618300793	AAA905c002	21-04-09-16	3704.040

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.