

## Șuruburi de presiune · varianta lungă

22070.0530



### Descrierea produsului

A se utiliza ca împingător, opritor, aplicare de presiune sau ca unelement de șoc.

#### Material

##### Bolțuri

- Oțel, tratat termic, negru

##### Corp

- Oțel automat, brunat

##### Arc

- Oțel inoxidabil

#### Asamblare

Șuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o șurubelniță.

Vă rugăm să folosiți scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

#### Caracteristici

Forța arcului mărită: marcaj cu două linii



Forța arc standard

Forța arc mărit

#### Mai multe informații

#### Note


Variantă specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

#### Referințe

Blocare filet: acoperire cu poliamidă (pentru detalii vă rugăm să studiați pagina cu date tehnice).

### Desen




### Informații comandă

Dimensiuni							Cursă s	SW	Forța arcului <sup>1)</sup>		Temperatură		Ref. Nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	n	t			F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		[g]
[mm]							[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]			
corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet														
M16	8	13,4	48	35	3,2	3	10	6	10	43	-30	90	47	22070.0530

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni				[g]	Ref. Nr.
	d <sub>1</sub>	b	d	l		
[mm]						
<b>Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)</b>						
	M16	80	13,4	95	110	22070.0834

Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.