

## Opritoare cu indexare compacte • cu guler hexagonal

22110.0109



### Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.  
Variantele cu / fara blocare au aceeași înălțime.  
Datorită locașului la filet boltul de indexare poate fi înșurubat complet .

### Material

#### Corp

- Oțel, brunat

#### Bolț blocare

- Oțel, călit

#### Mâner

- Termoplastice PA 6, negru, mat

### Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

### Mai multe informații


### Note

Buton nedemontabil  
Contrainiulițele trebuie comandate separat.

### Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare

### Desen





### Informații comandă


Dimensiuni							SW	Forța arcului <sup>1)</sup>		 min.   max.		 [g]	Ref. Nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[N]	[°C]	[g]		
-0,02 -0,05														
<b>cu mâner, negru – figura 1, Oțel</b>														
6	M12 x 1,5	6	23	48	22	6	14	6,5	19		-30	80	29	22110.0109

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

### Accesorii

	Dimensiuni d <sub>2</sub> [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	Ref. Nr.
<b>Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.