

## Opritoare cu indexare • cu siguranță la deblocare

22122.0015



### Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

#### Material

##### Corp

- Oțel, brunat

##### Buton de apăsare

- Termoplastice POM, roșu

##### Bolț blocare

- Oțel, călit

##### Mâner

- Termoplastice PA 6, negru-gri, mat

#### Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

#### Operații

Acționați butonul roșu și țineți-l în poziția apăsată. Numai atunci se poate extrage pinul de blocare prin tragerea butonului.

#### Mai multe informații



#### Note

Buton nedemontabil  
Contrainstrucțiile trebuie comandate separat.

#### Produse asociate



- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

### Desen





piulita  
22120.0116 - .0118 (Oțel)  
22120.0516 - .0518 (Oțel inoxidabil)

### Informații comandă

Dimensiuni							SW	Forța arcului <sup>1)</sup>		 min.   max.		 [g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]		[g]	
-0,02 -0,04													
<b>Oțel</b>													
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0015

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

### Accesorii

	Dimensiuni d <sub>2</sub> [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	Ref. Nr.
<b>Oțel</b>				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

### Reclamație

#### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

#### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

#### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.