

Opritoare laterale • netede, cu garnitură

22150.0132



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării. Etanșat împotriva șpanului și mizeriei.

Material

Garnitură

- CR

Corp

- Aluminiu Al

Arc

- Oțel, zincat prin galvanizare

Bolț

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare

Asamblare

Montaj prin presare.

Formula pentru calculul distanței de centrare pentru orificiul de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distanța de centrare,

y = înălțimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x :

y mai mare sau egal decât $l_2 - d_2/2$,

atunci $x = d_2/2 - s$

sau

y mai mic decât $l_2 - d_2/2$,

atunci $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Caracteristici


Forța arcului mărită = arc din oțel, galvanizat

Mai multe informații

Produse asociate

- Excentric, pentru opritoare laterale, netede

Desen





Informații comandă

Dimensiuni		Forța arcului F max. ¹⁾ ~ [N]	Dimensiuni		Cursă s [mm]	Poziție orificiu D H8 [mm]	x ²⁾ [mm]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂		l ₁	l ₂						
[mm]	[mm]		-2	±0,5						
Bolț: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită										
12	8	150	14,5	13,2	1,3	12	2,7	110	7,9	22150.0132

¹⁾ valoarea statistică medie

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

Accesorii

	Dimensiuni d ₁ [mm]	 [g]	Ref. Nr.
sculă de montaj			
	12	86	22150.0832

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.