

Elemente de fixare cu centrare · cu segmenti de fixare

23340.0022



Descrierea produsului

Pentru aplicații de fixare și centrare a pieselor de lucru cu găuri de centrare. Autocentrare exactă cu o precizie de $\pm 0,025$ mm. Datorită faptului că segmentii de centrare sunt netezi, piesele cu suprafețe neprelucrate sau prelucrate pot fi conectate prin frecare, centrate și fixate în locașuri. Posibilitățile de centrare mari și înălțimea redusă sunt proprietăți ale elementului de fixare. **Posibilități de montaj atât din partea de sus cât și din cea de jos.**

Material

Corp

- Oțel pentru scule, călit, brunat

Arc

- Oțel inoxidabil

Segmente de prindere

- Oțel inoxidabil 1.4112, călit și grunduit

Asamblare


Instrucțiuni pentru montajul de sus: Scoateți placa de fixare și înșurubați. Montaj rapid cu ajutorul știftului filetat SW₂.

Mai multe informații

Produse asociate

- Elemente de fixare cu centrare, cu bile de presiune
- Elemente de fixare cu centrare, cu segmente de prindere, acționare de jos
- Elemente de fixare cu centrare, cu bile de prindere, acționare de jos


Desen



Informații comandă

Dimensiuni												Număr segmente n	Cursă s [mm]	SW		Forța de strângere F max. [kN]	Moment strângere max. [Nm]	Poziție orificiu							Ref. Nr.	
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄ +0,3 -1	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	t			D ₁ H7	D ₂			D ₃	D ₄	H ₁	H ₂	L ₁	[g]			
[mm]														[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[mm]								
22,5	26,5	20	M6	3	19,7	14,1	13	6	28,7	7	8	3	2,3	5	6	5	17	20	3	6	M6	3	6	7	72	23340.0022

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.