

## Șuruburi de presiune • cu bolt și locaș hexagonal - INCH

2B030.0253



### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare. Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

### Material

#### Bolțuri

- Oțel automat, călit, brunat

#### Corp


- Oțel automat, brunat

#### Arc


- Oțel inoxidabil

### Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

### Mai multe informații

### Note

Variantă specială la cerere.  
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


### Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile următoare celor cu informații despre produs.  
Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile cu date tehnice).

### Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolt și locaș hexagonal

### Desen



### Informații comandă

| d <sub>1</sub> | Dimensiuni |                | SW     | Cursă<br>s | Forța arcului <sup>1)</sup> |                | min.   max.    |      | oz   | Ref. Nr. |     |       |            |
|----------------|------------|----------------|--------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|------|----------|-----|-------|------------|
|                | Filet      | d <sub>2</sub> |        |            | l                           | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> | [°F] |      |          |     |       |            |
| [inch]         |            | [inch]         | [inch] | [inch]     | [lb]                        | [lb]           | [°F]           |      |      |          |     |       |            |
| 3/4-10         | 3/4        | 0,75           | 2A-UNC | 0,374      | 1 3/4                       | 3/8            | 0,313          | 5,5  | 14,5 | -22      | 194 | 2,174 | 2B030.0253 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.