

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • cauciuc compozit; cu carcasă din fontă și coadă foarte scurtă din lemn de înaltă calitate

3002.082



Descrierea produsului

Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3002 este dotat cu capul din compoziție de cauciuc pe ambele părți.

Acest cap de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibrațiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare și, prin urmare, este rezistentă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX D80mm cu capete din compoziție de cauciuc pe ambele părți (negre, cu duritate medie, amortizante, inodore, cu uzură scăzută).
- Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.

Domeniul de aplicații

Grădinarit și peisagistică, pavae, montare borduri, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, construcția de schele, lucrări de dulgherie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparații și întreținere

Material

Mâner

- Lemn

Insertii

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	Model mâner	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
									
80	175	325	325 x 175 x 80	foarte scurt	2770	4030618312857	AAA905c002	21-04-09-16	3002.082

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.