

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

3012.080



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3012 are combinația de capete TPE-moale/ compoziție din cauciuc. Inserția TPE-soft albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio urmă neagră.

Inserția din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest model este de la dimensiunea D30mm la D80mm și la dimensiunile D60mm și D80mm și cu cap de cauciuc cu picior de susținere (3012.2). Modelul D80mm este disponibil și cu un coadă extrem de scurtă (3012.082).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, iar la dimensiunea D60mm și D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susținere.
- Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3012.082).

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, pavaje, montare gresie

Material

Mâner

- Lemn

Inserția 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Inserția 2

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Carcasă

- Fontă

Mai multe informații

Produse asociate

- Ciocane SIMPLEX cu capete moi, Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / TPE-moale; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

Informații comandă

| Ø | Dimensiuni | | Lungime x Lățime x Înălțime [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Ref. Nr. |
|----|------------|-----|-------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | — | — | | | | | | |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 | 2840 | 4030618312291 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3012.080 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.