

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale / superplastic; cu carcasă din fontă și mâner foarte scurt din lemn de înaltă calitate

3017.082



Descrierea produsului

Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului.

Ciocanul SIMPLEX din seria 3017 are combinația de capete TPE-moale / superplastic.

Inserția TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Inserția din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului TPE-soft. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibrațiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare și, prin urmare, este rezistentă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX D80mm cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.

Domeniul de aplicații

Montare gresie, lucrări cu piatră naturală, dulgherie, producția ușii, asamblarea de mobilă, montajul racordurilor în condiții speciale

Material

Mâner

- Lemn

Inserția 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Inserția 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	Model mâner	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	foarte scurt	2635	4030618312901	AAA905c002	21-04-09-16	3017.082

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.