

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Superplastic / metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

3079.060



### Descrierea produsului

Seria 3079 SIMPLEX dispune de combinația de capete superplastic / metal moale. Capul din superplastic (seria 3207) este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Capul din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm precum și ca baros (3079.081).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm precum și ca baros (3079.081).

### Domeniul de aplicații

Asamblare și reparații în industria de automobile și camioane, construcția de matrițe, construcția de fabrici, asamblarea carcaselor

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Insertia 1

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

#### Insertia 2

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-09-16	Ref. Nr.
	—	—						
60	150	405	405 x 150 x 60	1695	4030618302629	AAA905c002		3079.060

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.