

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasă din aluminiu și coadă din lemn de înaltă calitate

3112.060



### Descrierea produsului

Seria 3112 SIMPLEX dispune de apreciată combinație de capete TPE-moale / compoziție de cauciuc.  
Capul TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră.  
Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.  
Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile.  
Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.  
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.  
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

### Domeniul de aplicații

pentru materiale foarte pretențioase, grădinarit și peisagistică, montare gresie, lucrări cu piatră naturală, asamblarea de mobilă, amenajări interioare, producția de ferestre și uși, dulgherie

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Insertia 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

#### Insertia 2

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

#### Carcasă

- Aluminiu Al

### Informații comandă

Ø	Lungime	Lățime	Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
								3112.060
60	150	405	405 x 150 x 60	885	4030618305224	AAA905c002	21-04-09-16	3112.060

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.