

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale / TPE-mediu; cu carcasă din aluminiu și mâner din lemn de înaltă calitate

3113.050



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3113 are combinația de capete TPE-moale / TPE-mediu. Ambele capete sunt elastomeri termoplastici și nu lasă nicio abraziune color; nu mai rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită în comparație cu ciocanele de cauciuc convenționale. Inserția TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Inserția TPE-mediu gri de duritate medie (seria 3203) permite o forță de impact mai ridicată comparativ cu cea a capului din compoziție de cauciuc (seria 3202). Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile. Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie. Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / TPE-mid (gri, duritate medie, fără abraziune).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicații

Montare gresie, poziționarea și ajustarea pieselor ușoare / fragile, dulgherie, asamblarea de mobilă

Material

Mâner

- Lemn

Inserția 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Inserția 2

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

Carcasă

- Aluminiu Al

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
50	135	370	370 x 135 x 50	635	4030618302704	AAA905c002	21-04-09-16	3113.050

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.