

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale / superplastic; cu carcasă din aluminiu și mâner din lemn de înaltă calitate

3117.030



### Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3117 are combinația de capete TPE-moale / superplastic. Inserția TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Inserția din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile. În plus, el transformă ciocanul într-o unealtă foarte ușoară, care este ușor de transportat.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale nu lasă urme) / superplastic (alb, duritate tare, foarte rezistent).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (rezistentă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / înlocuite, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la mărimea D30mm până la D60mm.

### Domeniul de aplicații

Poziționarea și ajustarea pieselor ușoare / fragile, dulgherie, prototipuri, producția ușii, asamblarea de mobilă, lucrări de ștemuire

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Inserția 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

#### Inserția 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

#### Carcasă

- Aluminiu Al

### Informații comandă

| Ø  | Dimensiuni |     | Lungime x Lățime x Înălțime<br>[mm] | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Ref. Nr. |
|----|------------|-----|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    | —          | —   |                                     |     |               |                   |             |          |
| 30 | 90         | 295 | 295 x 90 x 30                       | 185 | 4030618302728 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3117.030 |

Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.