

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Plastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

3006.060



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3006 este dotat cu capul de plastic pe ambele părți. Acest cap roșu (seria 3206) este tare și în plus rezistent la ulei și grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete de plastic pe ambele părți (roșii, tari, rezistente la ulei și grăsimi).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicații

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparații și întreținere, tinichigerie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcția de schele, construcția de corturi

Material

Mâner

- Lemn

Insertii

- Plastic, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

| Ø | Dimensiuni | | Lungime x Lățime x Înălțime [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Ref. Nr. |
|----|------------|-----|-------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 145 x 60 | 1520 | 4030618300168 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3006.060 |

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.