

Carcasă topor spintecare SIMPLEX

3011.750



Descrierea produsului

Această carcasă din fontă a fost dezvoltată special pentru topoarele de despicat SIMPLEX. Ea are un manșon de protecție a cozii integrat care protejează coada în caz de lovitură greșită. Această carcasă robustă, care amortizează vibrațiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent și prezintă un nivel ridicat de rezistență la rupere. Greutatea de 990g contribuie la un centru de greutate în apropierea capului topoarelor de despicat și, astfel, la un efect de despicare ridicat.

În această carcasă pot fi montate numai piese de schimb ale toporului de despicat SIMPLEX! Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Carcasă din fontă maleabilă pentru topoarele despicat SIMPLEX.
 - Cu manșon de protecție a cozii integrat.
 - Rezistență ridicată la rupere.
 - Fără ciobire.
 - Amortizarea vibrațiilor.
 - Cu acoperire durabilă cu pulbere.
 - Durată de viață foarte lungă.
 - Greutatea de 990g asigură un centru de greutate în apropierea capului și un efect de despicare bun.
 - Poate fi reechipată, făcând-o foarte rentabilă și menajând resursele.
 - În această carcasă pot fi montate numai piese de schimb ale toporului de despicat SIMPLEX!
- Reducerea șocurilor, reducerea vibrațiilor, rezistență ridicată la rupere, manșon integrat pentru protecția mânerului, extrem de durabil, robust, fără ciupire sau crăpare, acoperire cu pulbere

Material

Carcasă

- Fontă

Asamblare


În carcasa din fontă 3011.750 se pot monta numai piese de schimb de la topor Simplex!

Mai multe informații

Note

include șurub, piuliță și șaibă elastică

Informații comandă

Ø	Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
						3011.750
50	81 x 54 x 122	990	4030618300816	EAB052c002	21-04-92-30	3011.750

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.