

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale/ Superplastic; cu carcasă din fontă și mâner din lemn de înaltă calitate

3017.060



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3017 are combinația de capete TPE-moale / superplastic. Inserția TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Inserția din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului TPE-soft. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm. Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3017.082).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.
- D80mm disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3017.082).

Domeniul de aplicații

Montare gresie, lucrări cu piatră naturală, dulgherie, producția uși, asamblarea de mobilă, montajul racordurilor în condiții speciale

Material

Mâner

- Lemn

Inserția 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Inserția 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	150	405						
60	150	405	405 x 150 x 60	1445	4030618302285	AAA905c002	21-04-09-16	3017.060

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.