

Pachet promoțional Dreamteam montaj Gresie • Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / TPE-mediu și ciocan PICARD pentru gresie

3113s002



Descrierea produsului

Pachetul promoțional DREAM TEAM PARDOSEALĂ, conține cei doi specialiști în plăci de pardoseală creați de HALDER și PICARD:
Ciocanul cucapete moi SIMPLEX D40mm (model. 3113.040) cu combinația de inserții TPEmoale / TPE-mediu produs de HALDER este complementul ideal pentru ciocanul de gresie PICARD. Placile pot fi poziționate cu grijă și fără a provoca daune. Carcasa din aluminiu cu manșon de protecție integrat transformă ciocanul într-un instrument foarte ușor (345 g) și permite utilizatorului să aplice și să controleze cu ușurință cantitatea potrivită de forță de impact. Ambele inserții nu lasă urme și nici o deteriorare nedorită a cauciucului - spre deosebire de ciocanele de cauciuc convenționale. Inserția moale TPE albastră este moale și oferă o amortizare excelentă a impactului. Inserția medie TPE de duritate medie, gri, permite lucrul cu o forță de impact crescută. În conformitate cu principiul SIMPLEX, toate componentele sunt înlocuibile. Acest lucru vă ajută atât buzunarul, cât și mediul.

Ciocanul de gresie PICARD (model. 0008390) se remarcă prin mânerul său ergonomic din 2 componente cu amortizare a vibrațiilor, care oferă o manevrare fără efort datorită miezului interior din fibră de sticlă. Zona anti-alunecare a mânerului și ochiul de suspensie de la capătul mânerului garantează o funcționare în siguranță. Capul său vine cu diferite laturi de impact. Partea plată poate fi folosită pentru a sparge plăcile marcate cu precizie perfectă. Vârful de metal dur de pe partea opusă va sparge chiar și suprafețele arse precis și fără efort. Acea parte poate fi folosită și pentru a perfora găuri în plăci cu ajutorul unui instrument pentru găuri rotunde. Excepțional de ușor (180g), acest ciocan este, de asemenea, extrem de robust și durabil.

Descrierea produsului:


Pachetul promoțional DREAM TEAM PARDOSEALĂ CONȚINE cei doi specialiști în plăci de pardoseală realizați de HALDER și PICARD.

- Include ciocanul cu capete moi SIMPLEX D40mm (model. 3113.040) cu combinația de inserții TPE-moale (moale, fără urme) / TPE-mediu (gri, mediu dur, fără urme):
 - Carcasa din aluminiu cu manșon de protecție integrat transformă ciocanul într-o unealtă foarte ușoară (345 g) și permite utilizatorului să aplice și să controleze cu ușurință cantitatea potrivită de forță de impact.
 - Permite poziționarea atentă a plăcilor fără a le deteriora.
 - Fără a lăsa urme nu lasă urme nedorite de cauciuc negru - spre deosebire de un ciocan de cauciuc convențional.
 - Toate piesele pot fi înlocuite / remontate, ceea ce îl face extrem de eficient și prietenos cu mediul.
- Pachetul mai conține ciocanul de faianta PICARD (model. 0008390)::
 - Mâner din 2 componente, ergonomic și amortizator de vibrații, cu miez din fibră de sticlă.
 - Zona de prindere anti-alunecare.
 - Ochiul de suspensie la capătul mânerului pentru fixarea sculei.
 - Ușor (180 g), dar extrem de robust și durabil.
 - Partea plată pentru spargerea plăcilor marcate.
 - Vârful integrat din metal dur sparge suprafețele arse; vârful poate fi folosit și pentru a perfora țiglă cu ajutorul unui instrument pentru găuri rotunde.

Domeniul de aplicații

Pentru montare gresie

Informații comandă

Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
125 x 50 x 400	525	4030618311980	AAA905c002	21-04-09-16	3113s002

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.