

SIMPLEX carcasa din aliaj ușor

3122.050



Descrierea produsului

Carcasa din aluminiu SIMPLEX (seria 3122) permite lucrul foarte precis la piesele sensibile și la materialele fragile datorită greutateii sale reduse. Utilizatorul determină el însuși forța de impact. În plus, ciocanul cu cap moale ușor poate fi transportat foarte ușor de chinga de la curea. Această carcasă robustă, care amortizează vibrațiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent și prezintă un nivel ridicat de rezistență la rupere. Ea are un manșon de protecție a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greșite și este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D60mm. În carcase de aluminiu nu pot fi montate nici capete din cupru, nici capete din metal moale!

Livrarea inșeiilor de mare precizie este posibilă datorită carcasei din material extrem de ușor. Ciocanele cu acest tip de carcase sunt foarte precise și se pretează la munca cu piese delicate.

Caracteristicile produsului:

- Carcasă de aluminiu SIMPLEX
- Greutate redusă pentru lucrul precis la piese sensibile / materiale fragile
- Utilizatorul determină forța de impact
- Ciocanul cu cap moale ușor care poate fi transportat de chinga de la curea
- Cu manșon de protecție a cozii integrat
- Rezistență ridicată la rupere
- Fără ciobire
- Amortizarea vibrațiilor
- Cu acoperire durabilă cu pulbere
- Durată de viață foarte lungă
- Disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX D30mm până la D60mm
- În carcase de aluminiu nu pot fi montate nici capete din cupru, nici capete din metal moale!

Material

Carcasă

- Aluminiu Al

Asamblare


Capetele de ciocan din metal moale nu pot fi montate în carcase din aliaj ușor!

Mai multe informații

Note

cu șurub și piuliță incluse

Informații comandă

Ø	Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	3122.050

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.