

Ciocane BASEPLEX cu capete moi • Nailon / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat și coadă din lemn

3968.040



Descrierea produsului

BASEPLEX este gama de produse care îndeplinește cu prisosință standardele de calitate înalte ale Halder. Seria BASEPLEX 3968 are combinația de capete de acetat de celuloză / nylon. Inserția din acetat de celuloză roșu este tare și rezistent la ulei și grăsimi. Inserția albă din nylon este puțin mai tare decât capul roșu și este în plus foarte rezistent la uzură. Corpul de bază din zinc turnat sub presiune de înaltă calitate are o protecție împotriva lovirii cozii și un suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact. Coada din lemn are o formă ergonomică și este lăcuită. Capetele și coada pot fi schimbate. Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D25mm până la D50mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocanul cu capete moi BASEPLEX cu combinația de inserții de acetat de celuloză (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi) / nailon (alb, rezistent la uzură).
- Gamă de produse entry-level la calitatea consacrată Halder.
- Corpul de bază din zinc turnat cu protecție împotriva lovirii cozii și suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.
- Coadă din lemn lăcuită cu formă ergonomică.
- Capetele și coada pot fi schimbate.
- Disponibil de la dimensiunea D25mm până la D50mm

Domeniul de aplicații

Pentru lucrări de dificultate mică până la medie, lucrări de instalații

Material

Mâner

- Lemn

Inserția 1

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Inserția 2

- Acetat de celuloză, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi

Carcasă

- Zinc turnat

Informații comandă

| Ø | Lungime | Lățime | Dimensiuni | | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Ref. Nr. |
|----|---------|--------|-----------------------------|------|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | Lungime x Lățime x Înălțime | [mm] | | | | | |
| 40 | 107 | 325 | 330 x 103 x 40 | | 510 | 4030618304166 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3968.040 |

Exemplu de aplicație









Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.