

Topor SIMPLEX · formă subțire

3210.750



Descrierea produsului

Această lamă de topor forjată și temperată pentru toporul de despicaț SIMPLEX este lustruită și șlefuită sferic. Aceasta înseamnă că toporul nu se blochează în lemn și își menține efectul de despicaț.

Forma îngustă a lamei de topor este adecvată pentru despicațarea lemnului de esență moale. Datorită greutății sale de 930g, contribuie la un centru de greutate în apropierea capului toporului de despicaț și, astfel, la un efect de despicaț bun. Manșonul din plastic atașat permite fixarea capului de despicaț în carcasa SIMPLEX.

Această lamă de topor poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.750!

Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Lamă de topor pentru toporul de despicaț SIMPLEX
- Lamă de topor forjată cu formă îngustă.
- Ideală pentru despicațarea rășinoaselor
- Șlefuită și lustruită
- Șlefuită sferic, din acest motiv nu se înțepenește în lemn
- Greutatea de 930g asigură un centru de greutate în apropierea capului și un efect de despicaț bun al toporului de despicaț.
- Manșon din plastic pentru prindere în carcasa SIMPLEX
- Poate fi reechipată, făcând-o foarte rentabilă și menajând resursele.
- Poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.750!

Material

Aplicație

- Oțel carbon de înaltă calitate, forjat, călit și temperat
- include locaș din plastic

Asamblare



Lama toporului 3210.750 trebuie să fie montată doar în carcasa de fontă 3011.750!

Mai multe informații

Note

carcasă patentată

Informații comandă

| Ø |  | Dimensiuni |  | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Ref. Nr. |
|----|---|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | Lungime x Lățime x Înălțime [mm] | | | | | |
| 50 | 100 | 130 x 100 x 32,5 | 930 | 4030618300823 | EAB052c002 | 21-04-19-90 | 3210.750 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.