

## Ciocane BASEPLEX cu capete moi • Nailon / nailon cu carcasă din zinc turnat și coadă din lemn 3908.025



### Descrierea produsului

BASEPLEX este ciocanul din gama de produse care îndeplinește cu prisosință standardele de calitate înalte ale Halder.

Ciocanul cu cap moale BASEPLEX din seria 3908 este dotat cu capete de nailon pe ambele părți. Acest cap alb este puțin mai tare decât capul de acetat de celuloză roșu și este în plus rezistent la uzură.

Corpul de bază din zinc turnat are o protecție împotriva lovirii cozii și un suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.

Coadă din lemn are o formă ergonomică și este lăcuită. Capetele și coada pot fi schimbate. Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D25mm până la D50mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocanul cu cap moale BASEPLEX cu capete din nylon pe ambele părți (albe, rezistente la uzură).
- Gamă de produse entry-level la calitatea consacrată Halder.
- Corpul de bază din zinc turnat sub presiune de înaltă calitate cu protecție împotriva lovirii cozii și suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.
- Coadă din lemn lăcuită cu formă ergonomică.
- Capetele și coada pot fi schimbate.
- Disponibil de la dimensiunea D25mm până la D50mm.

### Domeniul de aplicații

Utilizări versatile, potrivit pentru lovituri puternice

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Insertii

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri ( chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

#### Carcasă

- Zinc turnat

### Informații comandă

Ø			Dimensiuni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime						
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[g]				
25	86	270	270 x 86 x 25		215	4030618304104	AAA905c002	21-04-09-16	3908.025

### Reclamație

#### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

#### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

#### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.