


## Pastile rotunde/Pătrate • cu pulberi sinterizate, striate

EH 22620.



### Descrierea produsului

Element de bază pentru instalarea în sistemele modulare de fixare, bacuri de prindere, brațe de prindere, sisteme cu gheare.  
Pentru transmiterea de momente și forțe foarte mari, de exemplu, pentru piese turnate și forjate.

### Material

#### Corp

- Oțel pentru scule, brunat

#### Întărire cu nervuri

- Plăcută din pulbere sinterizată, brazat

### Asamblare

Tipul pătrat este adecvat pentru alinieri, oferind astfel o suprafață de sprijin pentru forțele înalte de fixare.

### Desen




Figura 1






Figura 2

### Informații comandă

Dimensiuni										[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	t			
[mm]											
<b>rotund – figura 1</b>											
10	10	–	M5	7,9	4,75	4,5	–	2,3	5,1	22620.0010	
10	12	–	M5	7,9	4,75	6,0	–	2,3	6,1	22620.0012	
12	10	–	M5	9,5	4,75	4,5	–	3,0	7,6	22620.0020	
12	12	–	M5	9,5	4,75	6,0	–	3,0	9,1	22620.0022	
16	10	–	M6	12,7	4,75	4,5	–	3,0	14,0	22620.0060	
16	12	–	M6	12,7	4,75	6,0	–	3,0	17,0	22620.0062	
20	10	–	M6	15,9	4,75	4,5	–	3,0	23,0	22620.0080	
20	12	–	M6	15,9	4,75	6,0	–	3,0	27,0	22620.0082	
25	10	–	M6	19,0	4,75	4,5	–	3,0	36,0	22620.0100	
25	12	–	M6	19,0	4,75	6,0	–	3,0	43,0	22620.0102	
<b>pătrat – figura 2</b>											
–	10	12	M5	–	–	–	10,3	3,0	11,0	22620.0152	
–	12	12	M5	–	–	–	10,3	3,0	12,0	22620.0154	

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.