

## Carcasă SIMPLEX din fontă EH 3011.



### Descrierea produsului

Carcasa de fontă maleabilă SIMPLEX (seria 3011) este cea mai utilizată carcasă din gama Halder. Ea are un manșon de protecție a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greșite. Această carcasă robustă, care amortizează vibrațiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent și prezintă un nivel ridicat de rezistență la rupere. Această carcasă este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D140mm. În plus este utilizată într-o formă adaptată pentru topoarele de despicat SIMPLEX și ciocanul de despicat SIMPLEX.

Caracteristicile produsului:

- Carcasă din fontă maleabilă SIMPLEX
- Cu manșon de protecție a cozii integrat
- Rezistență ridicată la rupere
- Fără ciobire
- Amortizarea vibrațiilor
- Cu acoperire durabilă cu pulbere
- Durată de viață foarte lungă
- Liderul de vânzări de la Halder
- Disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX D30mm până la D140mm, precum și ca versiune specială pentru topoarele de despicat SIMPLEX și ciocanul de despicat SIMPLEX

### Material

#### Carcasă

- Fontă

### Mai multe informații


#### Note

include șurub, piuliță și șaibă elastică

#### Produse asociate

- Șuruburi de rezervă, Carcasă SIMPLEX din fontă

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	52 x 32 x 61	225	4030618301295	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.030</a>
40	62 x 43 x 76	420	4030618301301	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.040</a>
50	74 x 54 x 98	725	4030618301318	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.050</a>
60	74 x 32 x 109	975	4030618301325	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.060</a>
80	90 x 85 x 146	1785	4030618301332	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.080</a>
100	105 x 100 x 192	3550	4030618301349	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.100</a>
125/140	114 x 128 x 226	5370	4030618301356	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.125</a>

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.