

Ciocane de forjă SIMPLEX · TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă și mâner din lemn Hickory EH 3012.



Descrierea produsului

Seria 3012 SIMPLEX dispune de apreciată combinație de capete TPE-moale / compoziție de cauciuc. Capul TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră. Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional. Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică. Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Acest baros este disponibil la D80mm cu o greutate totală de 3.205g și o lungime totală de 80cm, precum și ca baros cu cap de cauciuc cu picior de susținere (3012.281).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil la D80mm (3.205g greutate totală), în plus ca baros cu cap de cauciuc cu picior de susținere (3012.281).

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, montare borduri, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, construcția de schele, construcția de corturi, construcția de case din prefabricate

Material

Mâner

- Hickory

Insertia 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Insertia 2

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Lungime	Lățime	Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
80	175	800	800 x 175 x 80	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.