

Pachet SIMPLEX Grădinărit și Peisagistică • Ciocan SIMPLEX cu capete moi D60, cauciuc compozit cu "stand-up" / superplastic plus boloboc STABILA EH 3027.



Descrierea produsului

Acest pachet Promoțional SIMPLEX PLUS BOX GRĂDINARIT/PEISAGISTICĂ conține ciocanul cu capete moi SIMPLEX și un boloboc Model 80 AS STABILA, de 20 cm, ca bonus.

Ciocanul SIMPLEX D60mm (Model. 3027.260) cu combinația de inserții de cauciuc compozit / Superplastic este cel mai vândut din gama de ciocane Halder. Având o formă ingenioasă, inserția de cauciuc cu „stand-up” permite ciocanului să stea în siguranță pe cap și reduce nevoia de a se apleca, făcând posibilă lucrul într-o manieră mult mai ergonomică și mai prietenoasă cu spatele. Uzură redusă, amortizarea la impact și inodor, amestecul de cauciuc oferă o durată de viață mult mai lungă decât un ciocan de cauciuc convențional. Inserția din superplastic permite o forță de impact mai puternică decât inserția din cauciuc. Toate piesele pot fi înlocuite/remontate, ceea ce îl face extrem de eficient și prietenos cu mediul.

Bolobocul Model 80 AS STABILA de 20 cm (Model. 19565) este o nivelă precisă și fiabilă, cu un profil subțire. Profilul dreptunghiular din aluminiu ranforsat Model 80 AS, împreună cu tehnologia STABILA, asigură precizie și o durată lungă de viață. Vizoarele și suprafețele de măsurare se aliniază perfect între ele în timpul procesului de producție și sunt conectate permanent. STABILA garantează astfel cea mai bună acuratețe de măsurare pe parcursul multor ani. Acesta este un boloboc care oferă ceea ce promite.

Descrierea produsului:

Pachetul promoțional ciocan SIMPLEX plus boloboc STABILA:

- Conține ciocan cu capete moi SIMPLEX D60mm (Model. 3027.260) cu combinația de inserții din cauciuc compozit cu “Stand-Up” (negru, mediu tare, amortizare de impact, inodor, rezistență la uzură) / superplastic (alb, mediu tare, foarte durabil).
- Dezvoltarea ulterioară a inserției HALDER cu “stand-up” pentru secortul construcțiilor/ grădinăritului și peisagisticii: asigură o muncă prietenoasă cu spatele și reduce nevoia de a te apleca după ciocan.
- Toate componentele sunt înlocuibile / remontate, ceea ce face acest ciocan foarte eficient și prietenos.
- Boloboc Model 80 AS STABILA, 20cm (Model. 19565).
 - Profilul dreptunghiular din aluminiu cu nervuri pentru rezistență – pentru stabilitate ridicată și utilizare eficientă.
 - Pastilele anti alunecare permit o poziționare fermă la marcare – bolobocul nu alunecă.
 - Calitatea STABILA permite o vizibilitate optimă – sticlă acrilică foarte transparentă, rezistentă la uzură, cu contururi șlefuite cu precizie și lichid fluorescent.
 - Boloboc cu două suprafețe de măsurare – măsurare precisă în orice poziție.
 - Echipat: 1 vizor orizontal, 1 vizor vertical, 2 suprafețe cotate.

Domeniul de aplicații

Pavaje

Informații comandă

Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	Ref. Nr.
157 x 70 x 417	1880	4030618313205	3027s024

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.