

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Superplastic; cu carcasă din aluminiu și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3107.



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3107 este dotat cu capul din superplastic pe ambele părți.

Acest lider de vânzări Halder este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete de superplastic pe ambele părți (albe, cu duritate medie, foarte rezistente).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicații

Grădinarit și peisagistică, pavaje, montare borduri, construcții garduri, orientarea icurilor din oțel, construcția de schele, construcția de corturi, tinichigerie, construcția de case din prefabricate, dulgherie, lucrări de dulgherie, asamblarea pieselor cu muchii ascuțite

Material

Mâner

- Lemn

Insertii

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Aluminiu Al

Informații comandă

Ø			Dimensiuni			GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime [mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30		215	4030618300489	AAA905c002	21-04-09-16	3107.030
40	115	325	325 x 115 x 40		360	4030618300496	AAA905c002	21-04-09-16	3107.040
50	135	370	370 x 135 x 50		675	4030618300502	AAA905c002	21-04-09-16	3107.050
60	150	405	405 x 150 x 60		855	4030618300519	AAA905c002	21-04-09-16	3107.060

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.