

Pachetul SIMPLEX Plus Tâmplărie • Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / superplastic plus indicator de contur EH 3117.



Descrierea produsului

Pachetul promoțional PLUS BOX TÂMPLĂRIE conține „ciocanul de tâmplar” marca HALDER și un indicator de contur ca supliment convenabil:
Acest ciocan SIMPLEX (Model. 3117.051) vine cu inserții speciale D50mm care sunt încorporate în carcasa de D40mm. Suprafețele de contact supradimensionate asigură că carcasa ciocanului nu intră în contact cu suprafețele sensibile pe care lucrează utilizatorul. Echipat cu combinația de inserție TPE-moale (albastru, moale, fără deteriorare) / superplastic (alb, mediu dur), ciocanul nu necesită un bloc de lovire pentru a îndeplini sarcini precum asamblarea dulapurilor sau furnirurilor. Inserția albastră face chiar posibilă lovirea directă a marginilor pieselor de prelucrat fără a provoca daune. Oferind o forță de impact mai mare, inserția din superplastic este mai solidă, de asemenea, ideală pentru utilizarea în combinație cu o daltă. Carcasa extra ușoară din aluminiu cu manșon de protecție încorporat permite utilizatorului să aplice și să controleze cu ușurință cantitatea potrivită de forță de impact. De asemenea, face ca ciocanul să fie o unealtă cu greutate minimă care este ușor de transportat. În conformitate cu principiul SIMPLEX, toate componentele sunt înlocuibile și pot fi adaptate ulterior. Acest lucru se traduce prin economii atât de bani, cât și de resurse. Indicatorul de contur inclus cu funcție de blocare permite utilizatorului să copieze contururile cu ușurință, de ex. pe stâlpii ușilor sau țevi de încălzire. Acest instrument permite rezultate remarcabile de lucru fără resturi chiar și pe contururi complexe.

Descrierea produsului:


Pachetul promoțional ciocanul tâmplarului

- Include ciocan de tâmplar HALDER, Model. 3117.051 SIMPLEX cu combinația de inserții TPE-moale (albastru, moale, nu lasă urme) / superplastic (alb, mediu tare):
 - Suprafețele de contact supradimensionate, proeminente D50mm sunt încorporate în carcasa D40mm: protecție maximă în timpul lucrului pe suprafețe sensibile
 - Carcasa extra ușoară din aluminiu cu manșon de protecție încorporat permite utilizatorului să aplice și să controleze cu ușurință cantitatea potrivită de forță de impact (ideal pentru lucrul pe materiale care se sparg ușor).
 - Mâner din lemn de înaltă calitate, amortizare a vibrațiilor și cu formă ergonomică; zona de prindere cu strat dublu de lac (rezistent la murdărie).
 - Toate piesele pot fi înlocuite/remontate, rezultând economii mari de costuri și resurse.
- Ca supliment a fost inclus în pachet un indicator de contur:
 - Dinții individuali pot fi blocați pe loc
 - Contururile pot fi copii cu ușurință și precizie, de ex. pe stâlpii ușilor și conductelor.
 - Dimensiuni aproximative 25 x 13 cm (L x W)

Domeniul de aplicații

Dulgherie, asamblarea de mobilă

Informații comandă

Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
145 x 85 x 340	500	4030618311997	AAA905c002	21-04-09-16	3117s004

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.