

Cutia promoțională Dulgher • Ciocane SIMPLEX 50:40 TPE-moale / Superplastic și 2x Cleme BESSEY EH 3117.



Descrierea produsului

Cutia promoțională Dulgher conține ciocanul cu cap moale SIMPLEX 50:40 TPE-soft / superplastic cu carcasă din aluminiu și două menghine tip F GEARKLAMP GK15. Ciocanul cu cap moale SIMPLEX 50:40 (nr. art.3117.051) este ideal pentru lucrările de dulgherie, cu suprafețele sale de batere supradimensionate. Deoarece inserțiile sunt supradimensionate, ele împiedică carcasa din aluminiu foarte ușoară să lovească piesa de prelucrat, evitând astfel deteriorarea nedorită.

SIMPLEX 50:40 în combinația inserție de superplastic și inserție TPE-soft, oferă două ciocane într-unul datorită principiului SIMPLEX consacrat.

Cu inserția albastră, foarte moale din TPE-soft, conexiunile din lemn pot fi îmbinate într-un mod delicat cu materialul. În plus, inserțiile TPE nu lasă nicio abraziune color nedorită pe piesa de prelucrat, spre deosebire de alte ciocane cu cap moale.

Pe de altă parte, inserția din superplastic mai dură și foarte rezistentă, permite o forță de impact semnificativ mai mare, utilizatorul putând bate cu ușurință, de exemplu, fittingurile și diblurile. Cu menghina tip F GEARKLAMP GK 15 (nr. art. GK15), lucrările de fixare sunt posibile și în cele mai înguste spații, deoarece axul a fost separat de mâner și plasat în jurul șinei. Începând de acolo, forța de strângere este transferată asupra axului cu fiecare rotație printr-un mecanism ascuns în etrierul glisant. În comparație cu clemele cu șurub clasice sau cu menghinele pentru operare cu o singură mână, menghina tip F este mult mai compactă.


Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Suprafețele de batere supradimensionate D50mm în carcasă D40mm oferă protecție maximă pentru prelucrarea suprafețelor sensibile.
- Carcasa din aluminiu foarte ușoară face ca ciocanul cu cap moale să fie extrem de manevrabil și permite utilizatorului să controleze bine forța de impact (ideal pentru materialele care sunt predispuse la rupere).
- Principiul SIMPLEX: Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- În plus, două GEARKLAMP GK15 de la BESSEY:
 - Fără componente deranjante ale uneltei în zona de lucru.
 - Este garantată manevrarea ergonomică în orice situație de fixare.
 - Extrem de flexibilă, poate fi folosită în cele mai înguste spații.
 - Mâner din plastic din 2 componente pentru manipulare sigură.
 - Buton de schimbare rapidă pentru reglarea rapidă a etrierului glisant.
 - Placă de presiune pivotantă pentru o ajustare perfectă la piesa de prelucrat.
 - Carcasa din plastic a etrierului glisant protejează mecanismul de antrenare de praf și așchii.


Domeniul de aplicații

Dulgherie, construcții de uși, poziționare piese ușoare / sensibile, construcții de modele, construcții de mobilier, lucrări de furnir, baterea fittingurilor în medii sensibile

Informații comandă

Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	Ref. Nr.
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

Exemplu de aplicație







Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.