

Topor SIMPLEX • cu striții  
EH 3210.

## Descrierea produsului

Această lamă de topor forjată și temperată pentru toporul de despicat SIMPLEX este lustruită și șlefuită sferic. Aceasta înseamnă că toporul nu se blochează în lemn și își menține efectul de despicare.

Barele de pană optimizate cresc efectul de despicare și împiedică înțepenirea în lemn, făcând acest design ideal pentru despicarea lemnului de esență tare.

Datorită greutății sale de 1,070g, contribuie la un centrul de greutate în apropierea capului toporului de despicat și, astfel, la un efect de despicare bun. Manșonul din plastic atașat permite fixarea capului de despicat în carcasa SIMPLEX.

Această lamă de topor poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.750!

Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Lamă de topor pentru toporul de despicat SIMPLEX.
- Lamă de topor forjată cu bare de pană.
- Ideală pentru despicarea lemnului de esență tare.
- Șlefuită și lustruită.
- Șlefuită sferic, din acest motiv nu se înțepenește în lemn.
- Greutatea de 1.070g asigură un centru de greutate în apropierea capului și un efect de despicare bun al toporului de despicat.
- Manșon din plastic pentru prindere în carcasa SIMPLEX.
- Poate fi reechipată, făcând-o foarte rentabilă și menajând resursele.
- Poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.750!

## Material

## Aplicație

- Oțel carbon de înaltă calitate, forjat, călit și temperat
- include locaș din plastic

## Asamblare

Lama toporului 3210.751 trebuie să fie montată în carcasa din fontă 3011.750!

## Mai multe informații

## Note

carcasă patentată

## Informații comandă

Ø		Dimensiuni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
		Lungime x Lățime x Înălțime						
		[mm]						
50	100	130 x 100 x 32,5		1070	4030618310259	EAB052c002	21-04-19-90	3210.751

## Reclamație

## Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

## Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

## Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.