

SIMPLEX mâner din lemn de înaltă calitate • pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi cu carcasă din fontă sau aluminiu  
EH 3244.

## Descrierea produsului

Cozile de lemn SIMPLEX din seria 3244 sunt folosite pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcase din fontă maleabilă sau aluminiu cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm.

Aceste cozile de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, sunt lăcuite de două ori în zona de prindere și, prin urmare, sunt insensibile la murdărie. Ele asigură faptul că SIMPLEX este ținut mult mai bine în mână decât ciocanele de cauciuc convenționale. Pentru ciocanele cu diametru de 80mm, este disponibilă și varianta cu coadă foarte scurtă (ref. nr. 3244.082)

Conform principiului inteligent SIMPLEX, și cozile pot fi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Cozile din lemn SIMPLEX de înaltă calitate pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcasă din fontă maleabilă sau aluminiu cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm.
- Amortizarea vibrațiilor.
- Cu formă ergonomică.
- Zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Cu fibre lungi, foarte stabile.
- Sigure (nu se rup în două).
- Pot fi reechipate, fiind astfel foarte rentabile și menajând resursele.
- D80mm disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3244.082).

## Material

## Mâner

- Lemn

## Mai multe informații

## Produse asociate

- Carcasă SIMPLEX din fontă
- SIMPLEX carcasa din aliaj ușor

## Informații comandă

Ø	↔	Dimensiuni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]						
30	260	260 x 27 x 27		65	4030618301455	EAC428c022	21-04-91-06	<a href="#">3244.030</a>
40	275	275 x 29 x 29		100	4030618301462	EAC428c022	21-04-91-06	<a href="#">3244.040</a>
50	310	310 x 29 x 32		130	4030618301479	EAC428c022	21-04-91-06	<a href="#">3244.050</a>
60	335	335 x 37 x 37		150	4030618301486	EAC428c022	21-04-91-06	<a href="#">3244.060</a>
80	395	395 x 37 x 32		255	4030618301493	EAC428c022	21-04-91-06	<a href="#">3244.080</a>

## Reclamație

## Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

## Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

## Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.